



COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST

クールフィックス PLT3 アクティブ ベスト

N24-38

※1
-23°C



※1
電流を流すと-23°C冷却するペルチェデバイスを3カ所に搭載
より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト

COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST

N24-38

ペルチェデバイスを、背中上部、両脇の後ろ3箇所に配置し効率的に身体を冷却します。
フィット感の高いベストは、動きやすく、ペルチェの冷却面が常に肌に密着します。



仕様	電源	: 5V 10,000mAh (37Wh)	入力	: 5V 2.4A
	材質	: ベスト (ポリエステル)	重量	: 190g (ベスト)
		: ペルチェデバイス (ABS)		: 190g (デバイス)
	温度切替	: 3段階切替		: 190g (バッテリー)
	対応胸囲	: F:79~104cm XL:104~130cm	使用可能温度	: 5~40°C

セット内容	■ ベスト ×1
	■ ペルチェ冷却デバイス ×1
	■ モバイルバッテリー ×1
	■ 取扱説明書 ×1

高品質ペルチェモジュールを採用

ISO 取得工場で、ペルチェ素子から最終製品まで一貫して製造。
全数検品後出荷を行い、安定した品質を実現。



COOLFIX™ PLT3 DEVICE

直流電流を流すと、サーモモジュールの片側からもう片側へと熱が移動する“ペルチェ効果”を利用した冷却デバイスです。



操作方法

- ・強・中・弱の3段階温度切替が可能
- ・手元スイッチ付きケーブルで簡単操作



性能表

- ・強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
- ・強で環境温度から約-23℃の冷却効果

温度切替	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-23℃	-18℃	-11℃

※試験環境温度は26~27℃で検証
※10,000mAh モバイルバッテリー使用時の目安値。
※使用状態・環境によって持続時間は異なります。



使用方法

- ① バッテリーに USB プラグを接続し
コントローラースイッチを長押しして
始動する。
- ② スイッチを短押しして温度切替をする。
- ③ スイッチを長押しすると
ペルチェデバイスの電源が OFF になる。
OFF 後、排熱の為に1分程度ファンが回り、その後停止する。
バッテリー側の電源を OFF にすると、排熱ファンは直ぐに停止する。

推奨バッテリー



N23-38 モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK

製品型番：HD-NIC10000GFBK 定格容量：10,000mAh
本体寸法：W51×D23×H119mm 入力電流：2.1A microUSB
本体重量：約195g 出力電流：USB A1 1.0A
定格電圧：DC5V USB A2 2.1A